

Vtično-navojni priključek NPQO-D-G38-Q10-P5

Številka dela: 8203300

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	8.3 mm
Globina vstavljanja gibke cevi	20.1 mm
Vrsta tesnila na čepu za pritvje	O-obroč
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	5
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.09 MPa...2 MPa -0.9 bar...20 bar -13.05 psi...290 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini Ogljikov dioksid Zrak kisik dušik
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura medija	0 °C...120 °C
Temperatura okolice	0 °C...120 °C
Biozdružljivost v skladu s standardom	ISO 18562
Poročilo, čistost površin v skladu s standardom	ASTM G 93 ISO 15001
Raven onesnaženosti, največja vsebnost ogljikovodikov	550 MGM
Največji pritezni moment	10 Nm
Nazivni pritezni moment	9 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 10 %
Teža izdelka	24.31 g
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2	za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita	32 °F...248 °F
Barva sprostilnega obroča	bela
Material čepa za pritvje	visoko legirano nerjavno jeklo

Značilnost	Vrednost
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	visoko legirano nerjavno jeklo
Material navojnega tesnila	FPM
Material sprostilnega obroča	PVDF
Material O-obroča	FPM
Material tesnila gibke cevi	FPM
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo
Material podpornega obroča	PVDF