

# Električni valj EPRF-BS-36- -

Številka dela: 8211882

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	36
Hod	25 mm...250 mm
Rezerva hoda	0 mm
Navoj batnice	M8 M6
Reverzjska zračnost	100 µm
Premer vretena	8 mm
Korak navoja vretena	8 mm/U
Največji vzvojni kot batnice +/-	0.7 stp
Položaj vgradnje	poljubno
Konec batnice	zunanji navoj Notranji navoj
Vrsta motorja	Servomotor
Zaznavanje položaja	brez
Konstruktivna zgradba	električni valj s krogličnim navojnim vretenom
Tip vretena	Kroglično navojno vreteno
Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo	drsno vodenje
Največja vrtilna hitrost pogona	4750 1/min
Največji pospešek	15 m/s <sup>2</sup>
Največja hitrost	600 m/s
Največja hitrost referenčne vožnje	0.01 m/s
Ponovljivost	±0,02 mm
Trajanje vklopa	100%
Odpornost proti vibracijam	preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 1 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost proti udarcem	preskus z udarci s stopnjo resnosti 1 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 % brez kondenzacije
Stopnja zaščite	IP69K

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Udarna energija v končnih položajih	8 mJ
Največji pogonski navor	0.6 Nm
Največji moment Mx	0 Nm
Največji moment My	4.9 Nm
Največji moment Mz	4.9 Nm
Največja radialna sila na pogonsko gred	75 N
Največja sila pomika naprej Fx	380 N
Pogonski navor v prostem teku	0.118 Nm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev, vodoravno	24 kg
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev, navpično	12 kg
Masni vztrajnostni moment JH na meter hoda	0.0259 kgcm <sup>2</sup>
Masni vztrajnostni moment JL na kg delovne obremenitve	0.0163 kgcm <sup>2</sup>
Masni vztrajnostni moment JO	0.0038 kgcm <sup>2</sup>
Referenčna življenjska doba	2500 km
Interval vzdrževanja	doživljenjsko mazanje
Premikajoča se masa pri hodu 0 mm	151 g
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	7 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	815 g...1166 g
Pribitek teže na 10 mm hoda	24.7 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino in zadnjim pritrdilnim kotnikom s prehodno izvrtino z zadrževalnim kotnikom z notranjim navojem in zadnjim pritrdilnim kotnikom z notranjim navojem s pritrditvijo z vrtljivim sornikom na zaključnem pokrovu
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrivnega čepa	visoko legirano nerjavno jeklo
Material pokrova	visoko legirano nerjavno jeklo
Material tesnil	TPE-U (PU)
Material dinamičnih tesnil	TPE-U (PU)
Material ohišja	visoko legirano nerjavno jeklo
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material navojne matice vretena	jeklo
Material vretena	Jeklo za valjčne ležaje
Material cevi valja	visoko legirano nerjavno jeklo