


Zakretni modul za podizanje EHMB-25-100

Broj dela: 1095933

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prečnik pogonskog zupčanika	8 mm
Radni hod	0 mm...100 mm
Veličina konstrukcije	25
Ugao okretanja	beskonačno
Podela zupčastog kaiša	3 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta regulatora	Prenosnik zupčastog kaiša
Dizajn	Elektromehanički modul sa obrtnim hodom sa zupčastim kaišem
Prenosni odnos reduktora	4:1
Maks. pogonski broj obrtaja	300 rpm
Maks. broj obrtaja ulaza	1200 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Maks. pogonski momenat	2.2 Nm
Maks. sila pomaka Fx	480 N
Pogonski moment u praznom hodu	0.18 Nm
Težina proizvoda	3347 g
Materijal pogonskog vratila	Čelik visokolegirani čelik, nerđajući
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal zupčastog kaiša	Polihloropren sa staklenim nitima