


Okretno-pomični modul EHMB-20-200

Broj artikla: 1107097

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Pogonski mali zupčanik-prečnik	6 mm
Radni hod	0 ... 200 mm
Veličina	20
Ugao obrtanja	beskonačno
Zupčasti kaiš, podela	2 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pogona	Prenosnik sa zupčastim remenom
Konstruktivna struktura	Elektromehanički zakretno-pomični modul sa zupčastim remenom
Prenosni odnos prenosnika	4,5:1
Maks. brzina obrtanja na gonjenoj strani	300 1/min
Maks. ulazna brzina obrtanja	1.350 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pogonski moment	0,7 Nm
Maks. Ulazna sila Fx	480 N
Pogonski moment u praznom hodu	< 0,07 Nm
Težina proizvoda	1.851 g
Material of drive shaft	Čelik
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of drive shaft	visokolegirani čelik, nerdajući
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material toothed belt	Polihloropren sa staklenim vlaknima