



Paralelna hvataljka HGPD-80-A

Broj artikla: 1132957

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	80
Hod po prihvatnoj čeljusti	20 mm
Maks. tačnost zamene	≤ 0,2 mm
Maks. ugaoni zazor prihvatnih čeljusti ax, ay	≤ 0,1 deg
Maks. zazor prihvatnih čeljusti Sz	≤ 0,02 mm
Simetrija rotacije	≤ 0,2 mm
Tačnost ponavljanja, hvataljka	≤ 0,05 mm
Broj prstiju hvataljke	2
Drive system	Pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	dvosmerno
Funkcija hvataljke	Paralelno
Osiguranje prihvatne sile	bez
Konstruktivna struktura	Kosa ravan prisilno vođen proces kretanja
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening	3.922 N
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing	3.716 N
Pogonski pritisak	3 ... 8 bar
Pogonski pritisak zaptivnog vazduha	0 ... 0,5 bar
Maks. radna frekvencija hvataljke	≤ 2 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	214 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	218 ms
Maks. masa po eksternom prihvatnom prstu	2.170 g
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	1.961 N
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	1.858 N
Moment inercije	236,48 kgcm ²
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička	6.000 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	170 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	130 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	110 Nm
Interval podmazivanja elemenata vođenja	5.000.000 Mio SP
Težina proizvoda	6.252 g
Vrsta pričvršćenja	Unutrašnji navoj i rukav za centriranje sa prolaznim otvorom i centriranjem sa prolaznim otvorom i drvenim čepom sa unutrašnjim navojem i drvenim čepom po izboru:
Pneumatski priključak, zaptivni vazduh	M5
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover cap	visokolegirani čelik, nerdajući
Material housing	Anodised aluminium
Material gripper jaws	Steel, hardened