

Cilindar hidraulične kočnice DYHR-20-25-Y5

Broj artikla: 1155692

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	20
Hod	25 mm
Prigušivanje	podesivo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	0,3 m/s
Brzina posmaka	0,2 ... 100 mm/s
Vreme reseta, kratko	0,5 s
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 80 °C
Maks. sila na graničnik	2.500 N
Maks. primljena energija po hodu	62,5 J
Maks. primljena energija po satu	90.000 J
Min. sila posmaka	250 N
Maks. ulazna sila	2.500 N
Maks. preostala energija	0,32 J
Sila reseta	9 N
Težina proizvoda	360 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Čelik pocinkovano
Material piston rod	kaljeno visokolegirani čelik