

Kuglasti ventil VZBA-21/2''-WW-63-T-22-F0710-V4V4T

Broj dela: 1686702

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---------------------|-----------------------------------|
| Dizajn | 2-smerni kuglasti ventil |
| Vrsta aktiviranja | mehanički |
| Princip zaptivanja | meko |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja voda |
| Priključak armature | Zavareni krajevi/zavareni krajevi |

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Prikaz uklopnog položaja | Smer proreza = smer protoka |
| Raspored otvora na priрубnici | F07 F10 |
| Unutrašnji prečnik | 65 mm |
| Nominalna širina DN | 65 |
| Funkcija ventila | 2/2 |
| Ručna pomoćna aktivacija | nema |
| Smer strujanja | reverzibilno |
| Nominalni pritisak armature PN | 63 |
| Momenat aktiviranja | 78 Nm |
| Na osnovu standarda | DIN 3202-S13 ISO 5211 |
| Medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-::-] Inertni gasovi Voda - ne vodena para neutralne tečnosti ostali mediji za protok na zahtev |
| Temperatura medija | -10 °C...200 °C |
| Protok Kv | 507 m³/h |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Materijal kućišta | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala kućišta | 1.4408 |
| Radni materijal zaptivki | PTFE PTFE ojačano |
| Materijal kuglice | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala kuglice | 1.4408 |
| Materijal vratila | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala vratila | 1.4401 |
| Težina proizvoda | 9200 g |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU smernici o uređajima pod pritiskom |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema UK propisima za uređaje pod pritiskom |
| Zaštita od eksplozije | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 3 - jaka izloženost koroziji |