


Kuglasta slavina

VZBC-65-FF-16-22-F07-V4V4T

Broj artikla: 1692207

FESTO

Stainless steel, 2/2-way, nominal width DN65, top flange F07, PN16, DIN 1092-1.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	2 kuglasti ventili
Način aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Kučiče prstena sa navojnom prirubnicom
Indikacija sklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Šablon bušenja prirubnice	F07
Unutrašnji prečnik	64 mm
Nazivni prečnik DN	65
Funkcija ventila	2/2
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Smer protoka	reverzibilno
Nazivni pritisak procesnog ventila	16
Moment aktiviranja	85 Nm
Zasnovano na normi	EN 1092-1 ISO 5211
Medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni gasovi Voda - nema vodene pare neutralne tečnosti dalji mediji na zahtev
Temperatura medijuma	-10 ... 200 °C
Protok Kv	507 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS komformnost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala kučišta	1.4408
Material seals	PTFE PTFE-ojačan
Material ball	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala kugle	1.4408
Material shaft	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	10.000 g
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress