


Mini zasun SLS-10-10-P-A

Broj artikla: 170492

FESTO

Uski kraj sa preciznim kugličnim vođenjima.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Hod | 10 mm |
| Prečnik klipa | 10 mm |
| Vrste pogona, jedinica pogona | Prečka |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vođica | Kuglično vođenje |
| Konstruktivna struktura | Prečka Klip Klipnjača Ball cage guide Klizač |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | 1 ... 10 bar |
| Operating pressure | 14,5 ... 145 psi |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Energija naleta u krajnjim položajima | 0,05 Nm |
| Maks. sila Fy | 170 N |
| Maks. sila Fz | 170 N |
| Maks. moment Mx | 0,6 Nm |
| Maks. moment My | 0,6 Nm |
| Maks. moment Mz | 0,5 Nm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 39 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 47 N |
| Pokretna masa | 44 g |
| Težina proizvoda | 139 g |
| Alternativni priključci | vidi crtež proizvoda |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material cover | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material of guide | Čelik |
| Material housing | visokolegirani čelik, nerdajući |