

Mini zasun SLS-16-5-P-A

Broj artikla: 170497

FESTO

Uski kraj sa preciznim kugličnim vođenjima.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	5 mm
Prečnik klipa	16 mm
Vrste pogona, jedinica pogona	Prečka
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vođica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Prečka Klip Klipnjača Ball cage guide Klizač
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Operating pressure	14,5 ... 145 psi
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,15 Nm
Maks. sila Fy	590 N
Maks. sila Fz	590 N
Maks. moment Mx	2,1 Nm
Maks. moment My	2,1 Nm
Maks. moment Mz	1,6 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	104 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	121 N
Pokretna masa	92 g
Težina proizvoda	225 g
Alternativni priključci	vidi crtež proizvoda
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material cover	Anodised wrought aluminium alloy
Material of guide	Čelik
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući