


Koračni motor EMMS-ST-57-S-SB-G2

Broj dela: 1370476

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 85 %
Odgovara standardu	IEC 60034
Klasa zaštite izolacije	B
Klasa toplote prema EN 60034-1	B
Klasa dimenzionisanja prema standardu EN 60034-1	S1
Vrsta zaštite	IP54
Tehnika električnog priključivanja	Priključak
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Dozvola	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Nominalni radni napon DC	48 V
Momenat zadržavanja motora	0.8 Nm
Maks. broj obrtaja	2720 rpm
Koračni ugao kod punog ugla	1.8 deg
Dozvoljeno odstupanje koračnog ugla	±5 %
Nominalna struja motora	5 A
Konstanta napona faze	12 mVmin
Otpor kalema, faza	0.15 Ohm
Induktivnost namotaja pojedinačne faze (nelinijski)	0.5 mH
Momenat inercije rotora	0.29 kgcm ²
Ukupan momenat inercije	0.3 kgcm ²
Težina proizvoda	1090 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	10 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	52 N

Karakteristika	Vrednost
Momenat zadržavanja kočnice	0.4 Nm
Radni napon DC kočnice	24 V
Potrošnja snage kočnice	8 W
Momenat inercije kočnice	0.01 kgcm ²