



Beskontaktni prekidač SMT0-8E-PS-S-LED-24

Broj artikla: 171178

FESTO

električno, beskontaktno, PNP, za pogone sa T-profilom, bez sklopa za pričvršćenje, sa utikačem M8.

Potreban je zaseban element za ugradnju SMB-8E (part no. 178230)



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Oblik | za T slot |
| Zasnovano na normi | EN 60947-5-2 |
| Dozvola | RCM Mark |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Uputstva za korišćenje | Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator" |
| Merna veličina | Pozicija |
| Metod merenja | magnetootporno |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Tačnost ponavljanja | 0,2 mm |
| Digitalni izlaz | PNP |
| Funkcija sklopnog elementa | Radni kontakt |
| Vreme uključenja | ≤ 1,3 ms |
| Vreme isključivanja | ≤ 1,4 ms |
| Maks. frekvencija prekidača | 200 Hz |
| Maks. izlazna struja | 100 mA |
| Maks. uklopna snaga DC | 2,8 W |
| Pad napona | ≤ 1,8 V |
| Induktivni zaštitni spoj | prilagođeno kaleima MZ, MY, ME |
| Preostala struja | ≤ 0,01 mA |
| Otpornost na kratak spoj | u taktu |
| Otpornost na preopterećenje | postoji |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 30 V |
| Preostala talasnost | 10 % |
| Zaštita od zamene polova | za sve električne priključke |
| Electrical connection 1, connection type | Utikači |
| Electrical connection 1, connection technology | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 3 |
| Odlazni smer, priključak | popreko |
| Material electrical contact | Brass, gold-plated |
| Maks. pritezni moment, utikač | 0,3 Nm |
| Vrsta pričvršćenja | stegnuto u T preseku sa priborom se može uložiti odozgo u slot |
| Pritezni moment | 1 Nm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 12 g |
| Boja kućišta | crno |
| Material housing | Mesing niklovan |

| Svojstvo | Vrednost |
|-------------------|----------------|
| | TPE-U(PU) |
| Indikacija stanja | LED žuti |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |