

Okrugli cilindar DSAG-50- -P-S2

Broj artikla: 172671

Komponenta koja će prestati da se proizvodi


Završni poklopac sa navojnim rukavcem, sa prolaznom klipnjačom.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO

Prikaz primera



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	1 ... 500 mm
Prečnik klipa	50 mm
Navoj klipnjače	M16x1,5
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	989 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1.178 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	892 g
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	24,8 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	977 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	40,1 g
Pneumatski priključak	M45x1,5
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material piston rod	visokolegirani čelik