



Beskontaktni prekidač SME-10-KL-LED-24

Broj artikla: 173210

FESTO

električno, sa Reedovim kontaktom, za pogone sa okruglim utorom, sa kablom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	za kružni otvor
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Uputstva za korišćenje	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
Merna veličina	Pozicija
Metod merenja	Reed magnetni
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Tačnost ponavljanja	0,2 mm
Digitalni izlaz	sa kontaktom, bipolarno
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Vreme uključivanja	≤ 0,6 ms
Vreme isključivanja	≤ 0,05 ms
Maks. frekvencija prekidača	500 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Maks. uklopna snaga DC	1 W
Pad napona	0 V
Otpornost na kratak spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Područje pogonskog napona AC	12 ... 27 V
Područje pogonskog napona DC	12 ... 27 V
Zaštita od zamene polova	ne
Electrical connection 1, connection type	Kabl
Electrical connection 1, connection technology	otvoreni kraj
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Odlazni smer, priključak	aksijalno
Dužina kabla	2,5 m
Boja izolacije	sivo
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u kružnom prerezu uzdužno se može uvući u prorez
Pritezni moment	0,1 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	20 g
Boja kućišta	crno
Material housing	PPS visokolegirani čelik, nerđajući
Indikacija stanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C

Svojstvo	Vrednost
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Napon izolacije	50 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stepen zagađenja	3