

Kabl motora NEBM-S1W15-E-5-Q7-LE6

Broj dela: 1450945

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	pod uglom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj polova/žica	15
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	10
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	6
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	6
Opseg radnog pritiska DC	0 V...72 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Dužina kabla	5 m
Karakteristika voda	pogodno za energetske lance
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	80 mm
Prečnik kabla	8 mm
Struktura kabla	6 x 0,75 mm ² zaštićen
Nominalni poprečni presek voda	0.75 mm ²
Završeci žica	Završetak žice
Vrsta zaštite	IP65
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-40 °C...80 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji

Karakteristika	Vrednost
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	sivo