

Prigušni ventil GRLO-M3

Broj artikla: 175039

FESTO

bez povratne funkcije, sa zakretnim priključkom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija
Pneumatski priključak 1	M3
Pneumatski priključak 2	M3
Element podešavanja	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	18 l/min
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	33 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,3 Nm
Težina proizvoda	2 g
Material of threaded plug	Mesing
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Mesing
Material swivel fitting	Cink