


Elektromagnetni ventil

MDH-5/2-3/4-D-4

Broj artikla: 14544

FESTO

Bez ventila predupravljanja i ručnog pomoćnog aktiviranja, bez utičnice.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Funkcija ventila | 5/2 monostabilan |
| Način aktiviranja | električno |
| Širina | 76 mm |
| Normalni nazivni protok | 6.000 l/min |
| Pogonski pritisak | 3 ... 16 bar |
| Konstruktivna struktura | Klipni klizač |
| Vrsta resetovanja | pneumatska opruga |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Nazivni prečnik | 18 mm |
| Mera mreže | 82 mm |
| Odzračna funkcija | se može prigušiti |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odgovara standardu | ISO 5599-1 |
| Ručno pomoćno aktiviranje | Dodirno |
| ISO kod | 451 |
| Vrsta upravljanja | predupravljanje |
| Snabdevanje upravljačkim vazduhom | interno |
| Smer protoka | nije reverzibilno |
| Overlap | Positive overlap |
| Vreme isključenja | 160 ms |
| Vreme uključenja | 120 ms |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Nivo zvučnog pritiska | 85 dB(A) |
| Temperatura okoline | -10 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 2.600 g |
| Vrsta pričvršćenja | na priključnoj ploči sa prolaznim otvorom i vijkom |
| Priključak, upravljački odlazni vazduh 84 | M5 |
| Pneumatski priključak 1 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 2 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 3 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 4 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 5 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1 |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijum |