


Zakretni pogon DSM-8-180-P-FF

Broj artikla: 175828

FESTO

Sa vratilom sa rukavcem, fiksним graničnikom, ugao zakretanja se može namestiti.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	8
Ugao prigušivanja	0 deg
Područje podešavanja, ugao zakretanja	0 ... 180 deg
Ugao zakretanja	0 ... 180 deg
Položaj ugradnje	proizvoljno
Fino podešavanje	-5 deg
Način funkcionisanja	dvosmerno
Konstruktivna struktura	Zakretno krilo
Prepoznavanje pozicije	bez
Pogonski pritisak	3,5 ... 8 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,35 Nm
Dozvoljeni moment inercije	0,0013 kgm ²
Težina proizvoda	140 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	M3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of drive shaft	visokolegirani čelik, nerđajući
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijum eloksirano