

# Uložni cilindar EGZ-10-10

Broj artikla: 15037

FESTO

Sa prolaznim spoljašnjim navojem uzduž celog kućišta cilindra.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost  |
|---|---|
| Hod   | 10 mm   |
| Prečnik klipa   | 10 mm   |
| Prigušivanje  | bez prigušivanja  |
| Položaj ugradnje                                      | proizvoljno   |
| Način funkcionisanja                                  | jednosmerni<br>pritsno                                    |
| Konstruktivna struktura                               | Klip<br>Klipnjača<br>Cev cilindra                         |
| Prepoznavanje pozicije                                | bez   |
| Varijante   | jednostrana klipnjača                                     |
| Pogonski pritisak                                     | 1,5 ... 8 bar   |
| Pogonski medijum                                      | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]          |
| Klasa korozione otpornosti KBK                        | 2 - Moderate corrosion stress                             |
| PWIS conformity                                       | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura okoline                                   | -20 ... 80 °C   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)          | 42 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 42 N  |
| Vrsta pričvršćenja                                    | sa spoljašnjim navojem<br>sa kontra maticom<br>po izboru: |
| Pneumatski priključak                                 | M5  |
| Material cover  | POM   |
| Material seals  | TPE-U(PU)   |
| Material housing                                      | Mesing<br>Niklovano                                       |
| Material piston rod                                   | visokolegirani čelik                                      |