


# Ugaona hvataljka HGWM-12-EZ-G8

Broj artikla: 185704

FESTO

Micro, sa priteznom prirubnicom



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	12
Maks. ugaoni zazor prihvatnih čeljusti ax, ay	0,5 deg
Maks. zazor prihvatnih čeljusti Sz	0,03 mm
Maks. ugao otvaranja	14 deg
Tačnost ponavljanja, hvataljka	$\leq 0,02$ mm
Broj prstiju hvataljke	2
Način funkcionisanja	jednosmerni zatvoreno
Funkcija hvataljke	Ugao
Konstruktivna struktura	Kosa ravan
Prepoznavanje pozicije	bez
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Maks. radna frekvencija hvataljke	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,7 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,8 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Povratni moment opruge	1,5 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	76 Ncm
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička	20 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	40 Ncm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	40 Ncm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	40 Ncm
Težina proizvoda	45 g
Vrsta pričvršćenja	stegnuto
Pneumatski priključak	M3
Material cover cap	POM
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material gripper jaws	visokolegirani čelik