


Beskontaktni prekidač SMEO-1-S6-C

Broj artikla: 151673

FESTO

sa Reed kontaktom, bez kompleta za pričvršćenje, toplootporna izvedba.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	Izrada bloka
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-niski napon-smernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Merna veličina	Pozicija
Metod merenja	Reed magnetni
Temperatura okoline	-50 ... 120 °C
Tačnost ponavljanja	0,2 mm
Digitalni izlaz	sa kontaktom, bipolarno
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Vreme uključenja	0,5 ms
Vreme isključivanja	0,03 ms
Maks. frekvencija prekidača	500 Hz
Maks. izlazna struja	1 A
Maks. uklopna snaga AC	40 VA
Maks. uklopna snaga DC	40 W
Pad napona	≤ 0 V
Preostala struja	0 mA
Otpornost na kratak spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	0 ... 200 V
Zaštita od zamene polova	ne
Electrical connection 1, connection type	Kabl
Electrical connection 1, connection technology	otvoreni kraj
Electrical connection 1, number of pins/wires	2
Odlazni smer, priključak	aksijalno
Dužina kabla	2,5 m
Boja izolacije	sivo
Material cable sheath	TPE-S
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Prítezni moment	2,9 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	100 g
Boja kućišta	crno
Material housing	Epoksidna smola PC PET Čelik

Svojstvo	Vrednost
	TPE-O Cink
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-40 ... 120 °C
Mehanička zaštita	IP67
Napon izolacije	250 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	4 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stepen zagađenja	3