

# T utični priključak QSTF-1/8-8-B

Broj artikla: 153185

FESTO

Orijentacija 360°, spoljašnji i unutrašnji navoj sa spoljašnjim šestouglom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost   |
|---|--|
| Veličina  | Standard   |
| Nazivni prečnik                                     | 5,5 mm   |
| Način zaptivanja na navojnom čepu                   | Presvlaka  |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno  |
| Oblik   | L-shape, additional connection, female thread, lengthwise  |
| Veličina kontejnera                                 | 1  |
| Konstruktivna struktura                             | Push-pull princip  |
| Operating pressure for entire temperature range     | -0,095 ... 0,6 MPa   |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 6 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range     | -13,775 ... 87 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure            | -0,095 ... 1,4 MPa   |
| Pogonski pritisak zavisao od temperature            | -0,95 ... 14 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure            | -13,775 ... 203 psi  |
| Maritime classification                             | see certificate  |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--]<br>Voda prema izjavi proizvođača na stranicama <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon   |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1 - Low corrosion stress   |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okoline                                 | -10 ... 80 °C  |
| Nazivni moment pritezanja                           | 7 Nm   |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja            | ± 20 %   |
| Težina proizvoda                                    | 25 g   |
| Broj izlaza   | 2  |
| Broj dovodnih kablova                               | 1  |
| Vrsta pričvršćenja                                  | External hex A/F 14  |
| Pneumatski priključak 1                             | Spoljašnji navoj R1/8  |
| Pneumatski priključak 2                             | Unutrašnji navoj G1/8<br>za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm  |
| Boja obruča   | plavo  |
| Materijal - napomena                                | RoHS komformnost   |
| Material housing                                    | PBT  |
| Material hollow bolt                                | Nickel-plated brass  |
| Material release ring                               | POM  |
| Material of tubing seal                             | NBR  |
| Material of tube retaining claw                     | visokolegirani čelik, nerđajući  |