

# L zaptivni utični priključak QSMKL-G1/4-6

Broj artikla: 186306

FESTO

Orijentacija 360°, spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestougлом.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost  |
|---|---|
| Veličina  | Mini  |
| Nazivni prečnik                                     | 2,9 mm  |
| Approved tubing type                                | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| Tubing insertion depth                              | 13,7 mm   |
| Način zaptivanja na navojnom čepu                   | Zaptivni prsten   |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno   |
| Oblik   | L-shape   |
| Veličina kontejnera                                 | 1   |
| Konstruktivna struktura                             | Push-pull princip   |
| Operating pressure for entire temperature range     | -0,095 ... 0,6 MPa  |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 6 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range     | -13,775 ... 87 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure            | -0,095 ... 1,4 MPa  |
| Pogonski pritisak zavisn od temperature             | -0,95 ... 14 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure            | -13,775 ... 203 psi   |
| Maritime classification                             | see certificate   |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon  |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1 - Low corrosion stress  |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okoline                                 | -10 ... 80 °C   |
| Nazivni moment pritezanja                           | 9 Nm  |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja            | ± 20 %  |
| Težina proizvoda                                    | 24 g  |
| Vrsta pričvršćenja                                  | External hex A/F 17   |
| Pneumatski priključak 1                             | Spoljašnji navoj G1/4   |
| Pneumatski priključak 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm  |
| Boja obruča   | plavo   |
| Materijal - napomena                                | RoHS komformnost  |
| Material housing                                    | PBT   |
| Material release ring                               | POM   |
| Material of tubing seal                             | NBR   |
| Material of tube retaining claw                     | visokolegirani čelik, nerđajući   |