

# Filter-regulator LFR-1/2-D-MAXI

Broj dela: 186489

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost   |
|---|--|
| Veličina konstrukcije                     | Maxi   |
| Serija                                    | D  |
| Zaštita od aktiviranja                    | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje                           |
| Ugradni položaj                           | vertikalno +/- 5°  |
| Finoća filtera                            | 40 µm  |
| Odvod kondenzata                          | ručno okretanje  |
| Dizajn                                    | Regulacija filtera sa manometrom   |
| Maks. količina kondenzata                 | 80 cm <sup>3</sup>   |
| Zaštita posude                            | Metalna zaštitna posuda  |
| Indikator pritiska                        | sa manometarom   |
| Radni pritisak                            | 1 bar...16 bar   |
| Opseg regulisanja pritiska                | 0.5 bar...12 bar   |
| Maks. histereza pritiska                  | 0.4 bar  |
| Normalni nominalni protok                 | 9400 l/min   |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni gasovi      |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji  |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura skladištenja                  | -10 °C...60 °C   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu           | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni gasovi      |
| Temperatura medija                        | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...60 °C   |
| Težina proizvoda                          | 1370 g   |
| Vrsta pričvršćenja                        | po izboru:<br>Ugradnja voda<br>sa priborom                                     |
| Pneumatski priključak 1                   | G1/2   |
| Pneumatski priključak: 2                  | G1/2   |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen   |

| <b>Karakteristika</b> | <b>Vrednost</b>          |
|-----------------------|--------------------------|
| Materijal kućišta     | Cink liven pod pritiskom |
| Materijal omotača     | PC                       |