

Zakretni pogon DRRD-35-180-FH-Y9A

Broj dela: 1547102

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	35
Ugao amortizacije	85 deg
Područje podešavanja ugla zakretanja sa obe strane	+10 /-190 deg
Ugao zakretanja	180 deg
Prigušenje	normalna interna hidraulična amortizacija
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Zupčasta šipka/zupčanik
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Radni pritisak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	15.8 Nm
Dozvoljeni maseni moment inercije	1.5 kgm ²
Težina proizvoda	4784 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: sa prolaznim otvorom sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pogonskog vratila	Oplemenjeni čelik
Materijal poklopca	Aluminijum eloksirano
Radni materijal zaptivki	NBR TPE-U (PU)
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada kvalitetno eloksirana površina