

# Vakuum sisaljka ESS-30-SU

Broj dela: 189300

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Min. radijus radnog komada	110 mm
Nominalna širina	3 mm
Prečnik usisivača	30 mm
Zapremina usisivača	0.867 cm <sup>3</sup>
Priključni položaj	gore
Ugradni položaj	Proizvoljan
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 4
Oblik sisaljke	okruglo pljosnato
Radni pritisak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalni radni pritisak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	40.8 N
Poprečna sila kod nominalnog radnog pritiska	19 N
Težina proizvoda	9 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključak
Vakuumski priključak	M6
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	60 +/- 5
Materijal navojnog rukavca	Niklovani mesing Čelik, pocinkovani i hromirani

<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	PUR