


Vakuum hvataljka komplet ESS-100-SS

Broj artikla: 189324

FESTO

lako zamenljivo,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Min. radijus radnog predmeta R	460 mm
Nazivni prečnik	6 mm
Prečnik vakuum hvataljke	100 mm
Zapremina vakuum hvataljke	29,779 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 5
Oblik vakuum hvataljke	okrugli pljosnati
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-30 ... 180 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku	503,6 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	130 N
Težina proizvoda	222 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M10
Boja	transparentno
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Material of threaded plug	Čelik, niklovan POM Čelik pocinkovan i hromiran
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	VMQ (silikon)