


Vakuum hvataljka komplet ESS-15X45-ON

Broj artikla: 189415

FESTO

Iako zamenljivo,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	6 mm
Veličina vakuum hvataljke	15x45 mm
Zapremina vakuum hvataljke	1,57 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 5
Oblik vakuum hvataljke	ovalan, pljosnat
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku	32 N
Horizontalna poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	43 N
Vertikalna poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	35 N
Težina proizvoda	23,8 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M10
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	NBR