


Servomotor EMMS-AS-55-M-HS-TS-S1

Broj artikla: 1569821

FESTO

bez prenosnika



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Temperatura okoline	-10 ... 40 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Odgovara standardu	IEC 60034
Klasa zaštite izolacije	F
Klasa dimenzionisanja prema EN 60034-1	S1
Nadzor temperature	PTC otpor
Mehanička zaštita	IP65
Tehnika električnog priključka	Utikači
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-niski napon-smernica
Nazivni pogonski napon DC	565 V
Nazivni napon DC	565 V
Vrsta spajanja navoja	Zvezda unutrašnja
Number of pole pairs	4
Obrtni moment mirovanja	0,99 Nm
Nazivni obrtni moment	0,68 Nm
Vršni obrtni moment	3,8 Nm
Nazivna brzina obrtanja	6.600 1/min
Maks. brzina obrtanja	7.750 1/min
Nazivna snaga motora	470 W
Nazivna struja, motor	0,8 A
Vršna struja	4,9 A
Motorska konstanta	0,829 Nm/A
Naponska konstanta, linijska	51,54 mVmin
Otpor navoja faza-faza	31,3 Ohm
Induktivnost navoja faza-faza	29,3 mH
Sveukupni moment inercije gonjene strane	0,223 kgcm ²
Težina proizvoda	1.600 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	75 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	150 N
Senzor položaja rotora	Apsolutni encoder sa punim krugom
Interface rotirajućeg enkodera	EnDat 22
Princip određivanja položaja rotirajućim enkoderom	induktivno
Okidački enkoder rotora	18 Bit
MTTF, subcomponent	76 years, rotary position encoder
MTTFd, subcomponent	152 years, rotary position encoder