



Rezervoar vazduha pod pritiskom CRVZS-5

Broj artikla: 192159

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zapremina	5 l
Položaj ugradnje	Ispust kondenzata na dole
Odgovara standardu	AD 2000 - podsetnik
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure	-13,78 ... 232 psi
Dozvola	TÜV
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-] Azot
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	-10 ... 100 °C
Temperatura okoline	-10 ... 100 °C
Maks. pritezni moment, priključni navoj	130 Nm
Maks. pritezni moment, ispust kondenzata	27 Nm
Težina proizvoda	3.581 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak ispusta kondenzata	G3/8
Pneumatski priključak	G1
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of air reservoir	visokolegirani čelik, nerđajući