


# Električni interface CPX-CTEL-4-M12-5POL

Broj artikla: 1577012

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost  |
|---|---|
| Protokol  | I-Port  |
| Dimenzije Š x D x V                             | (uklj. blok povezivanja)<br>50 mm x 107 mm x 55 mm  |
| Težina proizvoda                                | 110 g   |
| Temperatura okoline                             | -5 ... 50 °C  |
| Temperatura ležaja                              | -20 ... 70 °C   |
| Mehanička zaštita                               | IP65<br>IP67  |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 1 - Low corrosion stress<br>(u ugrađenom stanju)  |
| Maks. dužina voda                               | 20 m  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L  |
| Materijal - napomena                            | RoHS komfornost   |
| Material housing                                | PA ojačan<br>PC   |
| LED prikazi                                     | I-Port status/diagnostics<br>Status modula<br>Status load voltage<br>Status system supply   |
| Dijagnoza                                       | Communication error<br>Short circuit module<br>Module-oriented diagnostics<br>Podnapon  |
| Kontrolni elementi                              | DIL prekidač  |
| Maksimalna zapremina adrese za ulaze            | 32 Byte   |
| Maksimalna zapremina adrese za izlaze           | 32 Byte   |
| Konfiguracija parametara                        | Diagnostics behaviour<br>Fail-safe mode per channel<br>Forcing per channel<br>Idle mode per channel<br>Module parameter<br>Tool change mode |
| Interno vreme ciklusa                           | 1 ms za 1 byte korisničkih podataka   |
| Dodatne funkcije                                | Tool change mode  |
| Električni priključak                           | 4 x utičnica<br>5-polno<br>A-kodirano<br>M12  |
| Područje pogonskog napona DC                    | 18 ... 30 V   |
| Nazivni pogonski napon DC                       | 24 V  |
| Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona | Typ. 65 mA  |
| Premošćenje kvara mreže                         | 10 ms   |
| Maks. izlazna sumarna struja po kanalu          | 4 x 1,6 A   |
| Maks. Napajanje po kanalu                       | 4 x 1,6 A   |
| Izolacija kanal - kanal                         | ne  |
| Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica    | Da, kod međunapajanja   |
| Broj Device interface                           | 4   |