


# Ručni klizni ventil VBOH-32-G12

Broj artikla: 1587988

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Način aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova navojno
Normalni nazivni protok	3.420 l/min
Nazivni prečnik	12,1 mm
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,2 MPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 12 bar
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mera mreže	45 mm
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Zasun sa rukavcem
Vrsta upravljanja	direktno
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 80 °C
Sila aktiviranja	37 N
Težina proizvoda	90 g
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR