

Element graničnika YSRWJ-5-8-A

Broj artikla: 192968


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[za linearni modul HMPL](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	5
Hod	8 mm
Prigušivanje	samopodesivi meka karakteristika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Fino podešavanje	0,03 mm
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Maks. udarna brzina	2 m/s
Vreme reseta, kratko	$\leq 0,2$ s
Vreme reseta, dugo	< 1 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Dužina prigušivanja	8 mm
Maks. sila na graničnik	200 N
Maks. primljena energija po hodu	1 J
Maks. primljena energija po satu	10.000 J
Maks. preostala energija	0,01 J
Sila reseta	1 N
Težina proizvoda	45 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Material seals	NBR
Material housing	Mesing Niklovano
Material piston rod	visokolegirani čelik