


Vakuumska usisna mlaznica VN-20-L-T6-PQ4-VQ5-RO2

Broj artikla: 193578

FESTO

Standard, visoka zapremina usisne struje, širina 24 mm, T-oblik sa utičnim priključkom i prigušivačem zvuka otvorenim.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik, Lavalova mlaznica	2 mm
Mera mreže	24 mm
Izvedba, prigušivač zvuka	otvoreno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	visoki usisni zapreminski protok Standard
Integrirana funkcija	Prigušivač zvuka otvoren
Konstruktivna struktura	T oblik
Pogonski pritisak za maksimalno usisno strujanje	3 bar
Pogonski pritisak	1 ... 8 bar
Nazivni pogonski pritisak	6 bar
Maks. usisno strujanje prema atmosferi	188 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Nivo zvučnog pritiska kod nazivnog pogonskog pritiska	60 dB(A)
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,8 Nm
Težina proizvoda	182 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa priborom
Pneumatski priključak 1	QS-10
Pneumatski priključak 3	Prigušivač zvuka otvoren
Vakuumski priključak	QS-12
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM ojačano
Material silencer	Aluminijumski odlivak POM PU-pena
Material transmitter nozzle	Aluminijumska legura za kovanje
Material fitting	Mesing Niklovano