

# Vakuum generator VN-07-L-T3-PQ2-VA4-RO1

Broj dela: 193610

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina Lavalove mlaznice	0.7 mm
Dimenzija mrežice	14 mm
Konstrukcija prigušnika buke	otvoreno
Ugradni položaj	Proizvoljan
Karakteristika ejektora	visok zapreminski protok usisa Standard
Integrirana funkcija	Prigušnik buke otvoren
Dizajn	T-oblik
Radni pritisak za maks. usisni zapreminski protok	6.2 bar
Radni pritisak	1 bar...8 bar
Nominalni radni pritisak	6 bar
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu	38.8 l/min
Vreme ventilacije kod nominalnog radnog pritiska	0.5 s
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjm
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Nivo pritiska buke pri nominalnom radnom pritisku	66 dB(A)
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	0.5 Nm
Težina proizvoda	26 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa priborom
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 3	Prigušnik buke otvoren
Vakuumski priključak	G1/8
Materijal priključnog navoja	Aluminijumska legura za obrada Niklovani mesing
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal zahvatne mlaznice	POM

<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
Materijal kučišta	POM ojačan
Materijal prigušnika buke	PE
Materijal čelične mlaznice	Aluminijumska legura za obrada
Materijal priključka	Mesing niklovano