

Osa vretena DGE-63- -SP

Broj artikla: 193748

Komponenta koja će prestati da se proizvodi


[Electromechanical linear axis with spindle](#)

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2021. Vidi Support

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO

Prikaz primera



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina	63
Rezerva hoda	30 mm
Prečnik vretena	32 mm
Uspjon vretena	30 mm/U
Vodica	Kuglično vođenje Vođenje teških tereta
Konstruktivna struktura	Elektromehanička linearna osovin sa vretenom
Vrsta motora	Koračni motor Servomotor
Maks. ubrzanje	6 m/s ²
Maks. brzina	1,2 m/s
Tačnost ponavljanja	±0,02 mm
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Maks. pogonski moment	8,5 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskom vretenu	800 N
Maks. Ulazna sila Fx	1.600 N
Pogonski moment u praznom hodu	1,15 Nm
Moment inercije, JH po metru hoda	6,67 kgcm ²
Moment inercije, JL po kg korisnog tereta	0,228 kgcm ²
Konstanta posmaka	30 mm/U
Material of end caps	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material of moment compensator	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material of profile	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material cover tape	visokolegirani čelik, nerđajući
Material drive cover	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material guide slide	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material guide rail	Čelik za valjne ležaje prekriveno protikorozijskim slojem
Material spindle nut	Čelik za valjne ležaje
Material spindle	Čelik za valjne ležaje