

# Regulator pritiska LRBS-D-O-MIDI



FESTO

Broj artikla: 194686

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča, za montažu u bloku, bez manometra, se može zatvoriti.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                        | Vrednost  |
|---------------------------------|---|
| Veličina                        | Midi  |
| Serijska                        | D   |
| Osígaranje aktiviranja          | Okretno dugme sa integrisanom bravom  |
| Položaj ugradnje                | proizvoljno   |
| Konstruktivna struktura         | direktno upravljani membranski regulacioni ventil sa prolaznim napajanjem vazduha       |
| Funkcija kontrolera             | Izlazni pritisak konstantan sa predpritiskom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem |
| Manometar                       | Prepared for G1/4   |
| Pogonski pritisak               | 1 ... 16 bar  |
| Područje regulacije pritiska    | 0,5 ... 12 bar  |
| Maks. histerezis pritiska       | 0,2 bar   |
| Normalni nazivni protok         | 3.800 l/min   |
| Pogonski medijum                | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi                     |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi                     |
| Temperatura medijuma            | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline             | -10 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                | 940 g   |
| Vrsta pričvršćenja              | Ugradnja vodova sa priborom   |
| Pneumatski priključak 1         | Priključna ploča  |
| Pneumatski priključak 2         | G3/8  |
| Materijal - napomena            | RoHS komfornost   |
| Material of connecting plate    | Cink  |
| Material control panel          | Aluminijum  |
| Material seals                  | NBR   |
| Material housing                | Cink  |