



Prigušno-nepovratni ventil CRGRLA-1/4-B

Broj artikla: 161405

FESTO

otporan na koroziju, zakretni priključak sa unutrašnjim navojem.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Način aktiviranja	ručno
Element podešavanja	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	610 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	450 ... 820 l/min
Operating pressure MPa	0,03 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0,3 ... 10 bar
Operating pressure	4,35 ... 145 psi
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maritime classification	see certificate
Položaj ugradnje	proizvoljno
Zakretljivost	360°/nije dozvoljena trajno okretanje
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.265 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1030 ... 1345 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Cleanroom class	ISO class 4
Temperatura ležaja	-10 ... 40 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Nazivni prečnik	6 mm
Maks. pritezni moment	11 Nm
Dozvoljeni moment aktiviranja, regulacioni vijak	1,5 Nm
Težina proizvoda	71,6 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	FPM PVC
Material hollow bolt	visokolegirani čelik
Material adjusting screw	visokolegirani čelik, nerdajući
Material swivel fitting	visokolegirani čelik, nerdajući