

Paralelni komplet EAMM-U-86-D50-60G-102-S1

Broj artikla: 2803197

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	86
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prenosni odnos prenosnika	1:1
Maks. brzina obrtanja	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	175 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,25 Nm
Prenosivi obrtni moment	9,5 Nm
Težina proizvoda	2.530 g
Interface code, actuator	D50B
Interface code, motor in	60G
Materijal - napomena	RoHS komfornost