



Elektromagnetni ventil

BMFH-3-3-M5

Broj artikla: 4523

FESTO

Sa magnetnim svicima i utičnicama, ručnim aktiviranjem, priključkom M5. S narudžbenim dodatkom "-OD" isporučuje se takođe bez utičnica (smanjenje cene). Navesti napon.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3x3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Normalni nazivni protok	50 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Sedišni ventil sa povratnom oprugom
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni prečnik	1,3 mm
Princip zaptivanja	mekano
Maks. broj ventilskih mesta	3
Vrsta upravljanja	direktno
Primljena snaga, privlačenje	7,5 W
Primljena snaga, držanje	6 W
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-5 ... 40 °C
Težina proizvoda	350 g
Električni priključak	Utikači
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M5
Pneumatski priključak 3	M5
Material housing	Aluminijum