

Kuglasta slavina


VZBD-2-S1-16-T-2-F0507-V14V14

Broj artikla: 4795670

FESTO

Stainless steel for use in the cosmetics and pharmaceutical industry, 2/2-way, nominal width: 2", top flange F0507, PN16, clamp ferrule to ASME-BPE, electropolished.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Konstruktivna struktura | 2 kuglasti ventili |
| Način aktiviranja | mehanički |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Priključak procesnog ventila | Clamp in accordance with ASME-BPE |
| Indikacija sklopnog položaja | Smer proreza = smer protoka |
| Šablon bušenja prirubnice | F0507 |
| Unutrašnji prečnik | 47,7 mm |
| Nazivni prečnik DN | 50 |
| Funkcija ventila | 2/2 |
| Smer protoka | reverzibilno |
| Nazivni pritisak procesnog ventila | 16 |
| Moment pri pokretanju kod razlike pritiska, nazivni pritisak, procesni ventil PN | 44 Nm |
| Zasnovano na normi | ASME BPE ISO 5211 |
| Medijum | Vapour Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-] Inertni gasovi Voda neutralne tečnosti |
| Temperatura medijuma | -20 ... 200 °C |
| Protok Kv | 364 m ³ /h |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Material housing | Nerđajući čelični liv |
| Broj materijala kućišta | 1.4409 |
| Material seat seal | PTFE, modified |
| Material seals | FPM PTFE |
| Material ball | Nerđajući čelični liv |
| Broj materijala kugle | 1.4409 |
| Material shaft | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala vratila | 1.4401 |
| Težina proizvoda | 3.070 g |
| Dozvola | 3-A Sanitary CRN |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - Very high corrosion stress |