

# Kuglasta slavina

## VZBF-6-P1-20-D-2-F1012-V15V16

Broj artikla: 4810861

FESTO

Stainless steel, 2/2-way, nominal width 6", top flange F1012, PN20, ANSI class 150.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	2 kuglasti ventili
Način aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Flange to ANSI B16.5 class 150
Indikacija sklopnog položaja	Smer preseza = smer protoka
Šablon bušenja prirubnice	F1012
Unutrašnji prečnik	150 mm
Nazivni prečnik DN	150
Funkcija ventila	2/2
Smer protoka	reverzibilno
Nazivni pritisak procesnog ventila	20
Moment pri pokretanju kod razlike pritiska, nazivni pritisak, procesni ventil PN	350 Nm
Zasnovano na normi	ANSI B16.5 class 150 ISO 5211
Medijum	Vapour Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni gasovi Voda neutralne tečnosti
Temperatura medijuma	-20 ... 200 °C
Protok Kv	4.258 m3/h
Materijal - napomena	RoHS komformnost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nerdajući čelični liv
Broj materijala kućišta	1.4408
Material seals	FPM Graphite PCTFE PTFE
Material ball	visokolegirani čelik, nerdajući
Broj materijala kugle	1.4401
Material shaft	visokolegirani čelik, nerdajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	50.200 g
Dozvola	CRN
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress