


Kompaktni cilindar DPDM-Q-20-15-S-PA

Broj artikla: 4840823

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Hod | 15 mm |
| Prečnik klipa | 20 mm |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Način funkcionisanja | jednosmerni pritsno |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača Profilna cev |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Varijante | jednostrana klipnjača |
| Osiguranje od zakretanja / vodenje | Šipka za vodenje sa prečkom |
| Operating pressure MPa | 0,2 ... 0,8 MPa |
| Pogonski pritisak | 2 ... 8 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Cleanroom class | ISO class 6 |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 160 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 160 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 46 g |
| Dodatni faktor mase po 10 mm hoda | 4,6 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 129 g |
| Dodatna težine po 10 mm hoda | 22,5 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom sa unutrašnjim navojem po izboru: |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material cover | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material piston rod | visokolegirani čelik, nerđajući |