



Beskontaktni prekidač SMT0-8E-NS-S-LED-24

Broj artikla: 171166

FESTO

električno, beskontaktno, NPN, za pogone sa T-profilom, bez sklopa za pričvršćenje, sa utikačem M8.

Potreban je zaseban element za ugradnju SMB-8E (part no. 178230)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	za T slot
Zasnovano na normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Uputstva za korišćenje	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
Merna veličina	Pozicija
Metod merenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Tačnost ponavljanja	0,2 mm
Digitalni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Vreme uključivanja	≤ 1,3 ms
Vreme isključivanja	≤ 1,4 ms
Maks. frekvencija prekidača	200 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Maks. uklopna snaga DC	2,8 W
Pad napona	≤ 1,8 V
Induktivni zaštitni spoj	prilagođeno kaleima MZ, MY, ME
Preostala struja	≤ 0,15 mA
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala talasnost	10 %
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Electrical connection 1, connection type	Utikači
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Odlazni smer, priključak	popreko
Material electrical contact	Brass, gold-plated
Maks. pritezni moment, utikač	0,3 Nm
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u T preseku sa priborom se može uložiti odozgo u slot
Pritezni moment	1 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	12 g
Boja kućišta	crno
Material housing	Mesing niklovan

Svojstvo	Vrednost
	TPE-U(PU)
Indikacija stanja	LED žuti
Mehanička zaščita	IP65 IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L