

Mikrofilter

LFMA-1/2-D-MIDI-A-NPT

Broj artikla: 173733

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa 0,01 µm filterskim uloškom, metalna zaštitna korpa.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Seriya	D
Veličina	Midi
Finoća filtera	0,01 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni gasovi
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	1.120 l/min
Min. standardni protok za klasu čistoće vazduha	330 l/min
Efikasnost filtera	99,9999 %
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	1,5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m ³
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa ugaonikom za montažu po izboru:
Položaj ugradnje	vertikalno
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Material housing	Cink
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	PC
Materijal - napomena	RoHS komfornost