


Podmazivač LOE-3/8-D-MINI-NPT

Broj dela: 173822

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maks. količina ulja za punjenje	45 cm ³
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Radni pritisak	16 bar
Minimalni protok za funkciju podmazivača	3 l/min
Normalni nominalni protok	2700 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjm
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni gasovi
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	270 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak: 2	3/8 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal omotača	PC