

Montažna stopa HNC-50

Broj dela: 174371

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	50
Odgovara standardu	ISO 15552 (do sada takođe VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	353 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Čelik pocinkovano
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano