


Plastično crevo PAN-V0-10X1,25-GN

Broj dela: 525472

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Spoljašni prečnik | 12 mm |
| Spoljašnji prečnik za utični priključak | 10 mm |
| radijus skretanja od značaja za protok | 56 mm |
| Unutrašnji prečnik | 7.5 mm |
| Min. radijus skretanja | 34 mm |
| Karakteristike creva | pogodno za energetske lance |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| Napomena o radnom pritisku | Mineralno ulje: maks. 0,3 MPa na maks. 90 °C Voda: maks. 0,3 MPa na maks. 90 °C |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Mineralno ulje Voda (tečna, bez leda) |
| Protivpožarna provera materijala | UL94 V-0 (plašt) |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okruženja | -30 °C...90 °C |
| Težina proizvoda prema dužini | 0.088 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični priključak, spoljašnji Ø 10 mm |
| Boja | zeleno |
| Tvrdoća po Šoru | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal creva | PA12-P PVC-P |