

Vakuumska usisna mlaznica VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1

Broj artikla: 526100

FESTO

Standard, visoki podpritisak, širina 10 mm, T-oblik sa utičnim priključkom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik, Lavalova mlaznica	0,45 mm
Mera mreže	10 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	visoki vakuum Standard
Konstruktivna struktura	T oblik
Pogonski pritisak za maksimalno usisno strujanje	2,1 bar
Pogonski pritisak	1 ... 8 bar
Pogonski pritisak za maksimalni vakuum	4,5 bar
Maks. vakuum	88 %
Nazivni pogonski pritisak	6 bar
Maks. usisno strujanje prema atmosferi	6,2 l/min
Vreme napajanja vazduhom kod nazivnog pogonskog pritiska	4,8 s
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Težina proizvoda	15 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa priborom
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak 3	QS-4
Vakuumski priključak	QS-4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM ojačano
Material transmitter nozzle	Aluminijumska legura za kovanje
Material fitting	Mesing Niklovano