



Vakuum generator VN-30-L-T6-PI5-VI6-R02

Broj dela: 526132

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina Lavalove mlaznice	3 mm
Dimenzija mrežice	24 mm
Konstrukcija prigušnika buke	otvoreno
Ugradni položaj	Proizvoljan
Karakteristika ejektora	visok zapreminski protok usisa Standard
Integrirana funkcija	Prigušnik buke otvoren
Dizajn	T-oblik
Radni pritisak za maks. usisni zapreminski protok	6 bar
Radni pritisak	1 bar...8 bar
Nominalni radni pritisak	6 bar
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu	339 l/min
Vreme ventilacije kod nominalnog radnog pritiska	0.1 s
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Nivo pritiska buke pri nominalnom radnom pritisku	70 dB(A)
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	0.8 Nm
Težina proizvoda	183 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	Prigušnik buke otvoren
Vakuumski priključak	G3/8
Materijal priključnog navoja	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal zahvatne mlaznice	POM
Materijal kućišta	POM ojačan

Karakteristika	Vrednost
Materijal prigušnika buke	Aluminijum liven pod pritiskom POM PU pena
Materijal čelične mlaznice	Aluminijumska legura za obrada